


Verbindingsband T6 matrijlasframe, signaal



KENMERKEN

Vervangend lasapparaatframe voor T6 verbindingslasapparaten

Inclusief frame met maldeksel, malgreep, malreiniger en aansteker

SPECIFICATIES

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
SBXST6AX		Graphite, Steel, Thermoplastisch	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Thermoplastisch	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Thermoplastisch	W	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T6

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE