

Compleet laspaar voor verbindingen T7, signaal



KENMERKEN

De complete lasapparatenconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen aan te brengen op de kop van de rail, over de verbinding

Verbinding wordt gemaakt binnen de verbindingsschakel

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Hechtverbindingstype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl
SBHFT7E	Staal, Graphite	Zonder kop	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Staal, Graphite	Zonder kop	5/16 inch Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	Staal, Graphite	3/4 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	Staal, Graphite	1 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	Staal, Graphite	3/4 inch XS	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	T7

Catalogusnummer	Materiaal	Hechtverbindingstijl	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl
SBTBT7B	Staal, Graphite	1 inch lipje	5/16 inch Bondstrand	7.94mm	T7

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE