

Lightning-kaartlezer



KENMERKEN

Meet nauwkeurig de maximale piekblikseminslag die is geregistreerd op een WTBLC10-bliksemkaart

Rechtstreekse toegang tot gegevens over blikseminslag via een mobiel platform

Voor gebruik met iOS- en Android™-apparaten

De app voor het aflezen van de bliksemkaart van nVent ERICO is beschikbaar in de App Store en op Google Play

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Drempelwaarde voor meting	Bedrijfstemperatuur	Diepte	Hoogte	Breedte
WTBLCR	50 - 300	-30 to 80 °C	15mm	41 mm	54 mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE