

# Niet-geïsoleerde, gevlochten geleider voor bliksembeveiliging



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Biedt een pad naar aarding voor bliksemstroom

## SPECIFICATIES

Certificatiegegevens: UL® 96

Table 1/2

| Catalogusnummer | Materiaal | UL-geleiderklasse | Type geleider | Aantal draden | Draaddiameter | Diameter |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| LPA102500       | Aluminium | Klasse I          | Smooth Weave  | 28            | 1.63mm        | 13.46 mm |
| LPA100500       | Aluminium | Klasse I          | Smooth Weave  | 25            | 1.63mm        | 12.7 mm  |
| LPC126R250      | Koper     | Klasse II         | Ropelay       | 28            | 1.63mm        | 11.94 mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Lengte | Dwarsdoorsnede       | Gewicht van de eenheid | Certificeringen                                       |
|-----------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| LPA102500       | 152.4m | 58.31mm <sup>2</sup> | 0.05 kg                |                                                       |
| LPA100500       | 152.4m | 49.98mm <sup>2</sup> | 0.05 kg                | cUL                                                   |
| LPC126R250      | 76.2m  | 58.31mm <sup>2</sup> | 0.17 kg                | E202878-<br>Combined_CoC,<br>E202878-<br>Combined_CoC |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gewicht per eenheid is per voet (0,3048 m).

Op maat gesneden (Cut-to-Order, CTO) lengtes zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.

| Formaat gelijkwaardige geleider |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Referentienummer                | Formaat elektriciteitsbuis |
| LPC134xxx                       | 2/0                        |
| LPC136xxx                       | 3/0                        |
| LPC137xxx                       | 4/0                        |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**