

nVent ERICO Ericontact Insertion-spil



KENMERKEN

Maakt inbrengen van nVent ERICO Ericontact enkelvoudige railcontactdoorvoerbuis en nVent ERICO Ericontact dubbele railcontactdoorvoerbuis in een gekalibreerd boorgat mogelijk

Garandeert de juiste inzet van een langdurige, kwalitatieve verbinding

Geschikt voor HSKE en ASKE nVent ERICO Ericontact inbrenggereedschap


SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)
MDRL	715215	Staal	63mm	9 mm	M9

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

MDRL is geschikt voor nVent ERICO Ericontact-maten 19 mm en 22 mm. MDRL135 en MDRL8 zijn voor andere nVent ERICO Ericontact-types en vereisen adapters.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE