

nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, handleiding



KENMERKEN

Wordt gebruikt voor enkelvoudig inzetstuk en dubbele nVent ERICO Ericontact-railcontacten

Verpakt in een gereedschapskist voor veilig en gemakkelijk vervoeren

Is inclusief twee MDRL (715215) stoters voor 19 mm nVent ERICO Ericontact

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Toegepaste kracht	Bedrijfsdruk	Systeem
HSKE	715345	57kN	630bar	Hydraulische kop met handmatig bediende hydraulische pomp

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (2) matrijzen voor nVent ERICO Ericontact-spoorcontacten van 19 mm, (1) ontbramingsgereedschap, (1) testmeter, (1) metalen koffer, (1) HSKE-pomp die is aangesloten op een hydraulische hogedrukslang op de PSKE-unit en (1) handleiding ASKE.

ERICO ERICONTACT Railcontactformaat	Vereiste onderdelen	
8 mm	MDRL8ADP (715218) stoteradapter en MDRL8 (715216) stoter	Apart bestellen
13,5 mm	MDRL135ADP (715219) stoteradapter en MDRL135 (715217) stoter	Apart bestellen
19 mm	MDRL (715215) stoter	Inbegrepen
22 mm	PSKECMB (715596) inzetstuk kopplaat	Apart bestellen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE