

nVent ERICO Ericcontact-verwijderingskit



KENMERKEN

Maakt het mogelijk om het nVent ERICO Ericcontact-railcontact te verwijderen tijdens onderhoud

Werkt op HSKE handmatig inbrenggereedschap of op ASKE inbrenggereedschap met accu

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Product	nVent ERICO Ericcontact	Adapter	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Bush en doorn	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Geen vereist	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Alleen Bush	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Geen vereist		34 mm
MDRLPULL	716340	Alleen doorn	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Geen vereist	106 mm	

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter 1 (OD1)	Buitendiameter 2 (OD2)	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter 1 (OD1)	Buitendiameter 2 (OD2)	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE