

# nVent ERICO Ericontact Eénrailcontact



De reeks nVent ERICO Ericontact-railcontacten biedt een superieure kwaliteitsverbinding voor een spoornet met een zeer lage contactweerstand. De contacten kunnen snel en eenvoudig worden ingebracht door een inzetstuk, onafhankelijk van weersomstandigheden. Alle nVent ERICO Ericontact componenten worden vervaardigd volgens hoge standaarden en normen. nVent ERICO Ericontact is getest volgens de meest vergaande vereisten van de standaarden voor de spoorwegensector en is de ideale oplossing voor mechanisch toegepaste verbindingen zoals signaaltechniek, aarding of tractieretourstroom.

## KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

Zeer lage contactweerstand ( $< 5 \mu\Omega$ )

Voldoet aan AREMA®-aanbevelingen

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Dikte van de spoorbreedte | Railtype                                                                | Diameter boorgat | Schroefdiameter (Sc) | Schroeflengte (L) |
|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| SK13518         | 715089        | 14.0 - 18.5 mm            | 136 lb RE, 141 lb AB                                                    | 13.5mm           | 10                   | 55mm              |
| SK1914          | 715050        | 14.0 - 16.9 mm            | 100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm             | 12                   | 55mm              |
| SK1914L         |               | 14.0 - 16.9 mm            | 100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm             | 12                   | 70mm              |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Dikte van de spoorbreedte | Railtype                                                                      | Diameter boorgat | Schroefdiamet<br>er (Sc) | Schroeflengte (L) |
|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| SK1914SS        | 715051        | 14.0 - 16.9 mm            | 100 lb ARAB,<br>115 lb AREA,<br>127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50 | 19mm             | 12                       | 55mm              |
| SK1912          | 715045        | 12.0 - 13.9 mm            | AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41                                           | 19mm             | 12                       | 55mm              |

Table 2/2


| Catalogusnummer | Artikelnummer | Binnendiameter onderlegging | Buitendiameter onderlegging | Materiaal van moer   |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| SK13518         | 715089        | 10.5mm                      | 20mm                        | Gegalvaniseerd staal |
| SK1914          | 715050        | 13mm                        | 24mm                        | Gegalvaniseerd staal |
| SK1914L         |               | 13mm                        | 24mm                        | Gegalvaniseerd staal |
| SK1914SS        | 715051        | 13mm                        | 24mm                        | Roestvrij staal 304  |
| SK1912          | 715045        | 13mm                        | 24mm                        | Roestvrij staal 304  |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (1) roestvrijstalen 304 bout met zeskantkop, (1) nVent ERICO Ericontact roestvrijstalen 304 SK-sluitring, (1) elektrolytisch vertinde koperen bus, (1) roestvrijstalen 304 platte ring en (1) roestvrijstalen 304 zeskantmoer of (1) gegalvaniseerde stalen moer (afhankelijk van het contacttype).

De sluitring en de moer voor SK135165 zijn tot één stuk samengevoegd.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE