


nVent ERICO PermaGround Compressieconnector, C-krimppunten



nVent ERICO krimp-aardingsconnector - C-krimp maakt deel uit van de productlijn van nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. C-krimpconnectoren worden gebruikt om twee geleiders met elkaar te verbinden in een aardingssysteem met behulp van een compressiegereedschap. De C-krimpconnectoren zijn gemaakt van koper met hoge sterkte. Dit garandeert een verbinding met lage weerstand die de effecten van corrosie elimineert, waardoor de aansluiting langer meegaat. De C-krimpconnectoren zijn ontworpen met bereikopname en zijn compatibel met veel andere geleiders. Om oxidatie te voorkomen, is het binnenvlak van de C-krimpconnectoren gevuld met een anti-corrosiemiddel dat een luchtdichte afdichting rond de geleiders vormt zodra de aansluiting is voltooid. Hierdoor is de C-krimpconnector geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De C-krimpconnector is gemarkeerd met metrische en AWG-geleidermaten en kan onder alle weersomstandigheden worden geïnstalleerd.

KENMERKEN

Geschikt voor een breed scala aan geleiders vanwege de aard van het ontwerp van de C-krimpconnector

Matrijzen zijn verwisselbaar met gereedschappen van nVent en andere fabrikanten

De C-krimpconnector is ontworpen voor vele verschillende toepassingen en geleiderconfiguraties

Snelle en eenvoudige installatie dankzij herhaalbare aansluitingen die binnen enkele minuten tot stand kunnen worden gebracht

Het aangebrachte contactvet bevat koperdeeltjes voor een verbeterde uittreksterkte en lagere bedrijfstemperaturen voor koperafsluitingen

Installatiematrijzen laten een reliëf achter op de voltooide aansluiting voor positieve inspectie

Getest in overeenstemming met UL 467 en CSA-certificering

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Type geleider	Bereik hoofd-/bedrijfsgeleider	Tik op bereik geleider	Verbindingstype	Aantal krimpen
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	------------------------	-----------------	----------------


ULT-1-MM	Koper	Solid, Gestrand	4 - 4 mm ²	4 - 4 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-2-MM	Koper	Solid, Gestrand	10 - 6 mm ²	6 - 6 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-3-MM	Koper	Gestrand	25 - 16 mm ²	10 - 10 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-4-MM	Koper	Solid, Gestrand	25 - 16 mm ²	16 - 16 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-5-MM	Koper	Gestrand	25 - 16 mm ²	25 - 25 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-7-MM	Koper	Gestrand, Gestrand	35 - 35 mm ²	35 - 35 mm ²	Geleider naar geleider	2
ULT-6-MM	Koper	Gestrand	35 - 35 mm ²	25 - 10 mm ²	Geleider naar geleider	2
ULT-8-MM	Koper	Gestrand	70 - 50 mm ²	35 - 10 mm ²	Geleider naar geleider	3
ULT-9-MM	Koper	Solid, Gestrand	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-11-MM	Koper	Gestrand	120 - 95 mm ²	70 - 50 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-10-MM	Koper	Solid, Gestrand	95 - 95 mm ²	25 - 16 mm ²	Geleider naar geleider	1
ULT-12-MM	Koper	Gestrand	95 - 95 mm ²	95 - 95 mm ²	Geleider naar geleider	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid	Directe begrafenis
ULT-1-MM	9.3mm	7.1 mm	8.7 mm	0.002 kg	Ja
ULT-2-MM	12.3mm	9 mm	12.7 mm	0.006 kg	Ja
ULT-3-MM	18.7mm	11.9 mm	15.6 mm	0.015 kg	Ja
ULT-4-MM	19.4mm	11.7 mm	17.8 mm	0.019 kg	Ja
ULT-5-MM	21.1mm	11.9 mm	17.8 mm	0.019 kg	Ja

Catalogusnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid	Directe begrafenis
ULT-7-MM	26.6mm	15.6 mm	21 mm	0.037 kg	Ja
ULT-6-MM	25.1mm	15.6 mm	21.1 mm	0.039 kg	Ja
ULT-8-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Ja
ULT-9-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Ja
ULT-11-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.12 kg	Ja
ULT-10-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.14 kg	Ja
ULT-12-MM	40.9mm	25.4 mm	30.5 mm	0.14 kg	Ja

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE