

Inleggreep



nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It's open-faced design allows the grounding conductor to be "laid in" without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Vaak gebruikt bij verbindingsgrepen in zonne-energietoepassingen

Inlegeigenschappen zorgen voor eenvoudige positionering

Set schroefhardware gemaakt van 304 roestvrij staal


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Gatgrootte (HS)
EL6CADB	Copper, Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	Vertind	26.4mm	9.9 mm	19.3 mm	5.58 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Schroefdraadmaat (TS)	Geleidergrootte
EL6CADB	1/4 inch NF	#14 massief - #4 gevlochten, 2.5 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE