

nVent ERICO Railclips, hamer-on, geleider parallel binnen



KENMERKEN

Ontwerp dat moet worden bevestigd met hamer

Houdt geleiders goed vast, reduceert onderhoud en verbetert de veiligheid langs de weg

Snelle en gemakkelijke installatie met een hamer

Past op verschillende railprofielen

Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal

Meerlaagse merkgeboden deklaag biedt optimale corrosiebescherming

SPECIFICATIES


Railtype: T-railsecties van 40 kg tot 65 kg

Voltooiën: Meerlaagse eigen coating

Materiaal: Spring Steel

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte van de voet van de rail (RFT)	Diameter (Ø)
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE