

Pijpklem



KENMERKEN

Klem voor verbinden van geleider aan handrail, pijpen en wapeningsstaal met bliksembeschermingssysteem

Biedt verbindingspunt vanaf de masten van het actieve systeem naar tape of ronde bliksemafleiders

Werkt met alle formaten geleiders, zowel solide als in strengen


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter (Ø)	Tapegrootte	Diepte (D)	Hoogte (H)
TMCSS	702165	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	20 mm	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	40mm	51.85 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht van de eenheid
TMCSS	702165	50 mm	0.2 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE