

Slijpschijf voor slijpmachine met draagbare rail



KENMERKEN

Te gebruiken in combinatie met de SBG141 railslijpmachine op voet en SBG150 draagbare accurailslijpmachine met tweetakt benzinemotor

Eenvoudig op de slijpmachine te monteren

Voor controle bij reinigen

Vermindering van warmte-effect

Gladde afwerking van gereinigd oppervlak

Voor gebruik in combinatie met verschillende soorten oppervlakken

Helpt mogelijk verontreiniging met hars op het gereinigde oppervlak te elimineren, waardoor de resultaten van het nVent ERICO Cadweld-proces beter worden

SPECIFICATIES

Materiaal: Versterkt Resinoïd-gebonden zirkonium

Table 1/1

Catalogusnummer	Afgeschuind	Diameter	Dikte
SBS2333	Nee	152.4 mm	19.05 mm
S2129	Ja	152.4 mm	25.4 mm
SB22122	Nee	152.4 mm	25.4 mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE