

Geprefabriceerde kabelmontage



Eenvoudige en veilige 24V-laagspanningskabelassemblage in robuuste uitvoering, voor een lange levensduur en minimaal onderhoud. De zelfregelende functie zorgt ervoor dat het uitgangsvermogen van het verwarmingssysteem variabel is, afhankelijk van de temperatuur- en weersomstandigheden in de omgeving. Naarmate de temperatuur stijgt, verlaagt de zelfregulerende kabel automatisch de warmteafgifte. Hij beschermt daardoor betrouwbaar bij uiteenlopende temperaturen. Zelfregelende kabels zijn energiezuinig doordat ze over de hele lengte van de schakeling warmte afgeven op het moment en de plaats waar die nodig is. Kabelassemblages zijn leverbaar in onder meer lengtes van 12 m (39,4 voet) gewone elektriciteitskabel die in onze fabriek is aangesloten op zelfregelende kabel.

KENMERKEN

Zelfregelend verwarmingstechnologie van nVent RAYCHEM

Aanraakveilige gebruikstemperatuur

Geassembleerd en getest in de fabriek

Ontworpen voor montage in montageprofiel

Robuuste uitvoering die bestand is tegen veeleisende omgevingsomstandigheden

SPECIFICATIES

Afwerking: Vernikkeld

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Lengte 1	Lengte 2	Bedrijfsspanning	Temperatuur	Aantal geleiders
RHS4TA9CA12	Copper, Fluorpolymeer	9 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA6CA12	Copper, Fluorpolymeer	6 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA7CA12	Copper, Fluorpolymeer	7 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

Catalogusnummer	Materiaal	Lengte 1	Lengte 2	Bedrijfsspanning	Temperatuur	Aantalgeleiders
RHS4TA4CA12	Copper, Fluorpolymeer	4 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lengte 1 is de lengte van de zelfregelende verwarmingskabel. Lengte 2 staat voor de lengte van de elektriciteitskabel.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE