

Connector tijdelijke Bond-verbinding railbasis, T-hendel



KENMERKEN

Kan worden gebruikt in meest voorkomende railtypes

Maakt tijdelijke signaalverbindingen en trajectcircuitverbindingen met behulp van door klant geleverde kabel

Verharde contactpunten op klemmen bijten door roest en aanslag

Enkelvoudige geleidersverbinding; solide of in strengen

Uniek design garandeert positief contact en ferme grip

T-vormig handvat zorgt voor snel en gemakkelijk aandraaien met de hand


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Railvoetdikte (RFT)	Diameter (Ø)
A140WT	Staal, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Geleidergrootte
A140WT	#6 vast - 1/0 gestrand, 10 mm² Solid - 50 mm² Stranded



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE