

Railslijpmachine met viertaktbenzinemotor



Het SBM-V-assortiment railboormachines met benzinemotor is ontwikkeld voor probleemloos, betrouwbaar en krachtig boren. Het is geschikt voor producten van alle afmetingen, van boringen voor signaalverbindingen tot lasboutgaten. Bij het assortiment is een breed scala accessoires leverbaar, zoals klemmenheden, gatenzagen en railprofiel- en speciale toepassingssjablonen.

KENMERKEN

Compact en gemakkelijk te gebruiken

Stille viertaktmotor van 0,83 pk (0,62 kW) met een spindeltoerental van 267 omw/min

Licht ontwerp

Een assortiment aan uitwisselbare sjablonen voor alle gebruikelijke railprofielen

Werkt met standaard gatenzagen

Wordt standaard geleverd met COOLTANKASSY (715375)-koelmiddeltank voor railboormachine en SBMT00LSET (715395)-gereedschapsset voor railboormachines voor gemakkelijk onderhoud

Inclusief metalen draagkoffer

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Brandstof	Diameter boorgat	Breedte	Gewicht eenheid
SBMV4	715412	Geen mengsel	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel bij het bestellen van een machine ook een railprofielsjabloon voor het railprofiel en de boringpositie en een klem die geschikt is voor het type rail en/of de gekozen klemmethode.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.