

# Railverbindingsset, stroom



De railverbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn bedoeld om binnen de begrenzing van de verbindingssstaaf aan de kop van het railprofiel te worden gelast. Om de integriteit van de verbinding te garanderen, moet de bevestiging worden gemaakt met lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld.

## KENMERKEN

Biedt onveranderlijke elektrische weerstand

Superieure corrosiebestendigheid

Eenvoudige installatie, met minimale vereiste installateurstraining

Eenvoudige en draagbare installatie-apparatuur

Te gebruik op zowel oude, versleten als nieuwe rails

Zeer duurzaam

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Materiaal     | Afwerking       | Hechtverbindingstijl | Geleidergrootte    | Lengte 1 (L1) | Lengte 2 (L2) |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PBC12W13        | Copper, Staal | Bare, Verkoperd | C                    | 250 kcmil touwslag | 273.1 mm      | 34.9 mm       |


Table 2/2

| Catalogusnummer | Diameter (Ø) |
|-----------------|--------------|
| PBC12W13        | 16.6 mm      |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (50) verbindingen, (100) F80 legeringslasmetaal, (2) reservemallen, (1) vuursteen, (1) malreiniger en instructiedrukken.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE