

Railverbinding, stroom



De railverbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn bedoeld om binnen de begrenzing van de verbindingssstaaf aan de kop van het railprofiel te worden gelast. Om de integriteit van de verbinding te garanderen, moet de bevestiging worden gemaakt met lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld.

KENMERKEN

Biedt onveranderlijke elektrische weerstand

Superieure corrosiebestendigheid

Eenvoudige installatie, met minimale vereiste installateurstraining

Eenvoudige en draagbare installatie-apparatuur

Te gebruik op zowel oude, versleten als nieuwe rails

Zeer duurzaam


SPECIFICATIES

Afwerking: Kaal
Hechtverbindingstijl: C
Materiaal: Koper

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleidergrootte	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Diameter (Ø)
CBX5L	515100	95 mm ² gevlochten	405 mm	30 mm	14.28 mm
CBX5	515060	95 mm ² gevlochten	180 mm	30 mm	14.28 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE