

Railprofielsjabloon



KENMERKEN

Zorgt voor een specifieke, veilige en gemakkelijke positionering van de boringhoogte op het railprofiel

Universele railprofielsjablonen voor verschillende railprofielen

Geschikt voor gebruik in combinatie met nVent ERICO SBMV2-, SBMV4-, SBME48VDC- en SBME230VAC-railboormachines

Eenvoudig te monteren op railboormachines

SPECIFICATIES

Gatgrootte (HS): 6.5 mm

Diameter (Ø): 54 mm

Materiaal: Staal



Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Sjabloontype	Breedte (W)	Railtype	Gathoogte (HH)
RPT115LB	716203	Normaal	82.5 mm	115 lb AREA	75.7mm
RPT43KG625	715509	Normaal	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT50KG63	715513	Normaal	82.5 mm	50 kg	63mm
RPT60KG738	715512	Normaal	82.5 mm	60 kg	73.8mm
RPTAS41KG603	715543	Normaal	82.5 mm	AS41	60.3mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Sjabloontype	Breedte (W)	Railtype	Gathoogte (HH)
RPTAS4758		Normaal	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS5364		Normaal	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS6068		Normaal	82.5 mm	AS60	68mm
RPTBH95RBS64	715367	Normaal	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Normaal	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Normaal	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	Normaal	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Normaal	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTEB50T675	715364	Normaal	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Normaal	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	Normaal	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Normaal	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Normaal	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Normaal	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Normaal	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Normaal	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Normaal	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTRP54		Normaal	82.5 mm	RP54	70mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Sjabloontype	Breedte (W)	Railtype	Gathoogte (HH)
RPTS41595	715540	Normaal	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Normaal	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		Normaal	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUNI	715365	Universeel	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	Universeel	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Universeel	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC60CN	715558	Normaal	82.5 mm	VRC60	79mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE