

Signaalreferentieraster



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Fungeert als equipotentiaalvlak met een lage impedantie om gevoelige elektronische apparatuur te beschermen tegen tijdelijke interferentie

Geprefabriceerd gelast rooster van koper strips (26 gauge) vermindert spanningsverschillen tussen geschakelde elektronische apparatuur

Gelaste verbindingen blijven goed en roesten of lossen niet na verloop van tijd

Kan eenvoudig ter plaatse worden gelast voor elke computerruimte

Voldoet aan de eisen van IEEE®-norm 1100-1992

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Table 1/1


Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Breedte 1 (W1)	Rasterafstand (L2 x W2)	Dikte (T)	Stripbreedte
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Breedte 1 (W1)	Rasterafstand (L2 x W2)	Dikte (T)	Stripbreedte
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Op aanvraag zijn afwijkende afmetingen leverbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw nVent ERICO-vertegenwoordiger.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE