

Kabelriem met één opening



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Beveiligt geleiders voor bliksembeveiliging en voorkomt verplaatsing

Mechanisch vastgezet met schroeven of spijkers

SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	Diepte (D)	Breedte (W)	Gatgrootte (HS)
PC010C	711390	Koper	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Koper	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Koper	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	Diepte (D)	Breedte (W)	Gatgrootte(HS)
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
PC010C	711390	
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Meestal om de 3' (0,9 m) op de geleider geïnstalleerd.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE