

Gestanste zelfklevende kabelbevestiging



KENMERKEN

Platte kabelhouder voor gebruik met warme hars, dakbedekking of commerciële lijmen op opgebouwde dakoppervlakken of andere locaties waar er geen gaten kunnen worden gemaakt voor ankerkabels

Krimpkous kabelbevestiging


SPECIFICATIES

Geleidergrootte, UL: Klasse 1 - Klasse 2 (max. 4/0)

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Diepte (D)	Breedte (W)	Gewicht eenheid
LPA810	Aluminium	61.98mm	74.42 mm	0.02 kg
LPC810	Koper	61.98mm	74.42 mm	0.03 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE