

Statische aardingsklem voor trommels



KENMERKEN

Specifiek ontworpen voor het aarden of verbinden van kleine vaten, drums, bakken, machines of mensen in gebieden waar ontvlambare vloeistoffen of stof aanwezig zijn

Tangklem heeft een gegoten aluminium behuizing met twee roestvrijstalen punten en een indrukwekkende veerkracht van 25 kg (55 pond)

Dankzij het ontwerp penetreert de klem meerdere lagen verf of opgebouwd roest, zodat deze goed contact maakt met blank metaal

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Opening van de kaak	Keeldiepte	Inclusief kabelboom
B2610A	165410	Aluminum, Roestvrij staal 416 (en 1,4005)	25.4 mm Max	25.4mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE