

Surge-teller, mechanisch display




KENMERKEN

Biedt een niet-resetbaar bestand van het aantal overspanningen dat omgeleid is

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	TDSSC
Artikelnummer	701250
Uitschakeldrempel	300
Verbinding, vast	1 - 6 mm ²
Verbinding, gestrand	1 - 6 mm ²
Materiaal van de behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch
Classificatie behuizing	IP 20 NEMA®-1
Montage	35 mm bovenste pet DIN-rail
Temperatuur	-35 to 55 °C
Modulebreedte	2 M
Diepte (D)	68mm
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (W)	36 mm
Gewicht van de eenheid	0.2 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE