


Verbinding met zwanenhals



KENMERKEN

Zelfstandige verbinding die twee of meer elektrische aardingsstaven van nVent ERICO aan elkaar verbindt

Uit hoog-geleidend ,hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601

SPECIFICATIES


Materiaal: Koper

Table 1/1

Catalogusnummer	Afwerking	Breedte (W)	Dikte (T)	Gewicht eenheid
EEBDLC	Kaal	50 mm	6 mm	0.3 kg
EEBDLT	Vertind	50 mm	6 mm	0.3 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vertinning : 8 micron volgens ASTM B545 service class C voor corrosieve omgevingen.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE