

Tapeklem



KENMERKEN

Beveiligt geleiders voor bliksembeveiliging en voorkomt verplaatsing

Mechanisch vastgezet met schroeven of spijkers

SPECIFICATIES

Materiaal: Messing

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Tapeformaat	Type tape	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
DCC316	711660	31 x 6 mm	Kaal	18mm	13 mm	56 mm
DCC256	711230	25 x 6 mm	Kaal	20mm	14 mm	50 mm
DCC506	711240	50 x 6 mm	Kaal	20mm	13 mm	75 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Gewicht eenheid
DCC316	711660	7 mm	0.067 kg
DCC256	711230	7 mm	0.08 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Gewicht eenheid
DCC506	711240	7 mm	0.16 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE