

Telecom hoofdrail



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voldoet aan TIA-607-C en TIA-607-D conform BICSI®-aanbevelingen

Voldoet aan NEMA®-normen

Accepteert twee greepgaten met 5/16" of 7/16" boutgaten (hardware niet inbegrepen)

Splitsets voor telecomaardingrail zijn verkrijgbaar om de lengte van de rail te verlengen

SPECIFICATIES

Dikte (T): 6.35 mm
Breedte (W): 101.6 mm
Materiaal: Koper

Table 1/2


Catalogusnummer	Tin plating	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Gatgrootte 1 aantal paren	Gatgrootte 2 aantal paren	A
TMGBA12L15P	Nee	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm

Catalogusnummer	Tin plating	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Gatgrootte 1 aantal paren	Gatgrootte 2 aantal paren	A
TMGBA24L33PT	Ja	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA12L15PT	Ja	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	Nee	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE