

Tape-strip met twee gaten



KENMERKEN

Beveiligt geleiders voor bliksembeveiliging en voorkomt verplaatsing

Mechanisch vastgezet met schroeven of spijkers

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Tapeformaat	Type tape	Diepte (D)	Breedte (W)
TAPA253	711550	Aluminium	25 x 3 mm	Kaal	15mm	65 mm
TAPC253	711570	Koper	25 x 3 mm	Kaal	15mm	65 mm
TAPC254	711580	Koper	25 x 4 mm	Geïsoleerd	15mm	62 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	A	B	C	Gewicht eenheid
TAPA253	711550	7 mm	44 mm	26 mm	3 mm	0.004 kg
TAPC253	711570	7 mm	44 mm	25 mm	3 mm	0.5 kg
TAPC254	711580	7 mm	44 mm	25 mm	4 mm	0.5 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE