

Universele geleiderklem, kunststof



KENMERKEN

Bevestigt ronde of tape-geleiders

Kan mechanisch worden bevestigd op een oppervlak of worden vastgemaakt aan kunststof klevende voeten

UV-bestendig, ontworpen en getest voor gebruik buiten

UV-prestaties materiaal voldoen aan de UL® 746C-norm

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Temperatuur	Geleidergrootte	Tapeformaat	Diepte (D)
PDCUC	711352	Polycarbonaat	-20 to 120 °C	8 mm ² gestrand, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gatgrootte (HS)	Statische belasting	Gewicht eenheid
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bij gebruik van de voet met kleefmiddel zijn de aanbevolen installatietemperaturen beperkt tot 15 °C tot 38 °C.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE