


Universele tijdelijke barrière, dubbel paar, enkelvoudige stroom



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Compact ontwerp universele transient barrier biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers

Apart plug- en voetontwerp maakt gemakkelijk omwisselen bij modulevervanging mogelijk

Meerfasige bescherming en fijne overspanningsbescherming helpt te garanderen dat de laagst mogelijke restspanningswaarden gevoelige apparatuur bereiken

Bescherming in gewone modus en differentiële modus beschermen tegen mogelijke overspanningsomstandigheden

Ontworpen voor compact bescherming van signaal en voeding in een compacte behuizing

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	UTB30DPS
Artikelnummer	702892
Nominale systeemspanning (Un)	24 - 48 VAC 12 - 60 VDC
Max. continue bedrijfsspanning (Uc)	48 VAC 60 VDC

Catalogusnummer	UTB30DPS
Nominale belastingsstroom (IL)	5A
Frequentie	0 - 60 Hz
Lusweerstand	0 Ω
Max. ontlaadstroom (Imax), per modus	15kA 8/20 μ s
Beschermingsmodi	Common Differentieel
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) Silicium Avalanche-diode (SAD)
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-L	220 V @ 3 kA
Verbinding, gevlochten	1 - 4 mm ²
Montage	35 mm top hat DIN-rail
Temperatuur	-20 to 65 °C
Materiaal behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch
Classificatie behuizing	IP 20 NEMA®-1
Diepte (D)	85mm
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (W)	12 mm
Gewicht eenheid	0.09 kg
Certificeringsdetails	UL® 497B
Voldoet aan	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C
Vervangingsmodule	UTB30DPSM

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De getoonde elektrische specificaties gelden specifiek voor het voedingscircuit (Power Supply, PS) van het product.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE