

Isolator voor verstelbare platte railsteun



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Use with Adjustable Flat Busbar Support Rail to create custom busbar supports

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	Bedrijfstemperatuur	Voldoet aan	Brandbaar vermogen
SIALP-B	504991	Met glasvezel versterkt polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railbreedte	Dikte rail	Hoogte (H)	A	Gewicht van de eenheid
SIALP-B	504991	30 - 125 mm	5 - 10 mm	70 mm	34 mm	0.26 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE