

Set met verstelbare platte railsteun



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	Bedrijfstemperatuur	Voldoet aan	Brandbaar vermogen
-----------------	---------------	-----------	---------------------------------	---------------------	-------------	--------------------

AFBS-B600	504971	Staal, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railbreedte	Dikte rail	Hoogte (H)	Breedte (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C	Schroefdiаметer (Sc)	Gewicht van de eenheid
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE