

BSC-125A vierpolige isolatiesteun



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltoeien	Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	Bedrijfstemperatuur	Normale stroomwaarde voor toepassingen
BSC-125A	551321	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Gegalvaniseerd	630, 630	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Brandbaar vermogen	Railbreedte	Dikte rail	Diepte (D)
BSC-125A	551321	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	76mm


Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Schroefdiameter (Sc)	Gewicht van de eenheid
BSC-125A	551321	120 mm	6	0.1 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Muss mit Verteilerschienen aus Kupfer verwendet werden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE