


# CABS Module Kit with Neutral



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

## SPECIFICATIES

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nominale stroom standaardtoepassing:</b> | 400 - 4500 A            |
| <b>Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui):</b>     | 1000;1500               |
| <b>Afwerking:</b>                           | Elektrolytisch verzinkt |
| <b>Ontvlambaarheidsklasse:</b>              | UL® 94V-0               |
| <b>Werktemperatuur:</b>                     | -40 to 130 °C           |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Voldoet aan | Stroomrails per fase | Stroomrailbreedte | Stroomraildikte |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|

|                |        |                                                  |                                                                              |       |             |       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| CABS4-5TN-MOD  | 549340 | Staal, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm  |
| CABS2-10TN-MOD | 549350 | Staal, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm |
| CABS3-10TN-MOD | 549360 | Staal, Glass<br>Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | 1 - 3 | 30 - 120 mm | 10 mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diepte (D) | Breedte (W) | Gewicht eenheid |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| CABS4-5TN-MOD   | 549340        | 39mm       | 75 mm       | 0.5 kg          |
| CABS2-10TN-MOD  | 549350        | 39mm       | 75 mm       | 0.48 kg         |
| CABS3-10TN-MOD  | 549360        | 39mm       | 100 mm      | 0.58 kg         |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

CABS Module müssen auf CABS-APP Aluminiumprofil installiert werden.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**