


CB-verbindingsbalk



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Ideal for solar applications

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar

High fill ratio allows output connection with or without terminal

SPECIFICATIES


Materiaal: Aluminium

Voltoeien: Ingeblikt

Catalogusnummer	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
Artikelnummer	553152	553153	553151
Max. Stroomsterkte, IEC	450A	640A	1020A

Catalogusnummer	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
Aantal verbindingen	14	20	32
Geleiderafmeting, IEC	(14) 1,5 - 6 mm ² gestrand	(20) 1,5 - 6 mm ² gestrand	(32) 1,5 - 6 mm ² gestrand
Diameter kabelring geleider, IEC	(14) 2,5 - 6 mm ²	(20) 2,5 - 6 mm ²	(32) 2,5 - 6 mm ²
Geleiderafmeting, UL	(14) #14 - #6 Solid (14) #16 - #6 gestrand	(20) #14 - #6 Solid (20) #16 - #6 gestrand	(32) #14 - #6 Solid (32) #16 - #6 gestrand
Diepte (D)	22mm	22mm	22mm
Hoogte (H)	72 mm	72 mm	72 mm
Breedte (W)	61.5 mm	88 mm	141.5 mm
Dikte (T)	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Gatgrootte 1 (HS1)	6.6 mm	6.6 mm	6.6 mm
Gatgrootte 2 (HS2)			13.5 mm
A	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
B	31.75 mm	31.75 mm	31.75 mm
C	36 mm	62.75 mm	122.5 mm
E			44.5 mm
Koppel (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Gewicht van de eenheid	0.07 kg	0.1 kg	0.16 kg
Voldoet aan	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE