

CONT-KIT metalen moeren en bouten contactkit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For optimal electrical connections

Kit includes 100 bolts, 100 nuts, 200 flat washers and 200 contact washers

SPECIFICATIES

Kwaliteitsklasse:	8.8
Voltooiën:	Gegalvaniseerd
Materiaal:	Staal
Coatingklasse:	Zn 8 C

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Draadmaat	Draadlengte	Koppel
CONT-KIT-M6X16	558310	M6	16mm	9.59 N·m
CONT-KIT-M8X30	558340	M8	30mm	30 N·m

Catalogusnummer	Artikelnummer	Draadmaat	Draadlengte	Koppel
CONT-KIT-M10X30	558370	M10	30mm	44.25 N·m
CONT-KIT-M12X30	558440	M12	30mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X40	558460	M12	40mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X50	558480	M12	50mm	110 N·m
CONT-KIT-M10X50	558410	M10	50mm	44.25 N·m
CONTKITM12X60ZB	567880	M12	60mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X80	558490	M12	80mm	110 N·m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE