

Loskoppelbaar PENSYSTEEM



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Dedicated product allowing separation from PEN to PE+N

Unique solution for TN-C/TN-S networks

Safe disconnectable system

Clear identification

Prevents measurement errors

Avoid reconnection errors

Screen stickers included in 12 languages

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Max. Stroomsterkte, IEC	Draadmaat (TS)	Railbreedte	Dikte rail
PEN-D100	568805	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	250A	M8	20 mm	5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Max. Stroomsterkte, IEC	Draadmaat (TS)	Railbreedte	Dikte rail
PEN-D75	568800	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	125A	M6	15 mm	5 mm
PEN-D300	568810	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	630A	M10	30 mm	10 mm

Table 2/2						
Catalogusnummer	Artikelnummer	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	A	B
PEN-D100	568805	68.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	68.2mm	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	78.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE