


EB-130 aarding en neutrale rail



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Support bracket available for attaching busbar to DIN rail

Nickel plating is corrosion resistant


Rigid bar

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	EB130
Artikelnummer	568673
Materiaal	Brass

Catalogusnummer	EB130
Voltooiën	Vernikkeld
Aantal verbindingen	130
Geleiderafmeting, IEC	1,5 - 25 mm ² gestrand
Max. Stroomsterkte	125A
Dwarsdoorsnede	150mm ²
Diepte (D)	15mm
Hoogte (H)	10 mm
Breedte (W)	1000 mm
Grootte van het gat (HS)	6.5 mm
Draadmaat (TS)	M5
A	7 mm
Koppel (TQ)	2 N·m
Gewicht van de eenheid	1.03 kg
Voldoet aan	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE