

EB-130 klem voor hoofdaansluiting



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

For use with EB-130 or EB-2X130 Earthing and Neutral Busbars

SPECIFICATIES

Materiaal: Brass

Afwerking: Vernikkeld



Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleidergrootte, IEC	Gatgrootte (HS)	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² gestrand	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² gestrand	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	Gewicht eenheid
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE