

# EB-36 aarding en neutrale rail



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

RoHS-conform

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections


Rigid bar

## SPECIFICATIES

| Catalogusnummer                    | EB36                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                      | 568620                                                                       |
| Materiaal                          | Brass                                                                        |
| Aantal verbindingen                | 36                                                                           |
| Geleidergrootte, IEC               | (6) 16 - 35 mm <sup>2</sup> gestrand<br>(30) 4 - 16 mm <sup>2</sup> Stranded |
| Grootte adereindhuls geleider, IEC | (6) 10 - 35 mm <sup>2</sup><br>(30) 2.5 - 16 mm <sup>2</sup>                 |

| Catalogusnummer     | EB36                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Geleidergrootte, UL | (6) #6 Solid<br>(30) #8 - #6 Solid<br>(6) #6 gestrand<br>(30) #8 - #6 Stranded |
| Diepte (D)          | 15mm                                                                           |
| Hoogte (H)          | 17 mm                                                                          |
| Breedte (W)         | 470 mm                                                                         |
| A                   | 19 mm                                                                          |
| B                   | 35 mm                                                                          |
| X                   | 16 x 7 mm                                                                      |
| Gewicht eenheid     | 0.46 kg                                                                        |
| Voldoet aan         | IEC® 61439,1                                                                   |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**