

FBSS Flat Busbar Support



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogen free

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	Werktemperatuur	Nominale stroom standaardtoepassing	Ontvlambaarheidsklasse
FBSS32X5	551190	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Stroomrailbreedte	Stroomraildikte	Voldoet aan	Hoogte (H)	Breedte (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	X	Gewicht eenheid
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE