


FTCB Flat Braid in Coil, Vertind koper



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Tinned finish provides a theft-deterrent appearance

SPECIFICATIES

Draaddiameter: 0.15mm

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Nominale stroom	Dwarsprofiel	Aantal draden	Lengte	Dikte
FTCB15-10	557230	75A	10mm ²	576	25m	1.5 mm
FTCB15-100	557350	360A	100mm ²	5664	25m	4 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Nominale stroom	Dwarsprofiel	Aantal draden	Lengte	Dikte
FTCB15-16	557240	120A	16mm ²	896	25m	1.5 mm
FTCB15-20	557250	140A	20mm ²	1120	25m	1.5 mm
FTCB15-25	557260	150A	25mm ²	1404	25m	1.9 mm
FTCB15-3	557200	30A	3mm ²	168	25m	1 mm
FTCB15-30	557270	180A	30mm ²	1692	25m	2 mm
FTCB15-35	557280	200A	35mm ²	1980	25m	2.5 mm
FTCB15-40	557290	220A	40mm ²	2272	25m	2.5 mm
FTCB15-5	557210	45A	5mm ²	288	25m	1 mm
FTCB15-50	557300	250A	50mm ²	2848	25m	3 mm
FTCB15-60	557310	280A	60mm ²	3392	25m	3 mm
FTCB15-70	557320	290A	70mm ²	3968	25m	3.5 mm
FTCB15-75	557330	300A	75mm ²	4256	25m	4 mm
FTCB15-8	557220	65A	8mm ²	456	25m	1.5 mm
FTCB20-10	503520	75A	10mm ²	576	150m	1.5 mm
FTCB20-16	503530	120A	16mm ²	896	150m	2 mm
FTCB20-25	503540	150A	25mm ²	1404	100m	1.9 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte	Gewicht eenheid
FTCB15-10	557230	10 mm	0.1 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte	Gewicht eenheid
FTCB15-100	557350	40 mm	1 kg
FTCB15-16	557240	15 mm	0.16 kg
FTCB15-20	557250	20 mm	0.2 kg
FTCB15-25	557260	18.5 mm	0.25 kg
FTCB15-3	557200	5 mm	0.03 kg
FTCB15-30	557270	23 mm	0.3 kg
FTCB15-35	557280	23 mm	0.35 kg
FTCB15-40	557290	25 mm	0.4 kg
FTCB15-5	557210	8 mm	0.05 kg
FTCB15-50	557300	28 mm	0.5 kg
FTCB15-60	557310	30 mm	0.6 kg
FTCB15-70	557320	30 mm	0.7 kg
FTCB15-75	557330	30 mm	0.75 kg
FTCB15-8	557220	8 mm	0.08 kg
FTCB20-10	503520	10 mm	0.1 kg
FTCB20-16	503530	15 mm	0.16 kg
FTCB20-25	503540	18.5 mm	0.25 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE