

Hydraulische flexibele/niet-flexibele railponseenheid



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Punches flat and clean hole edges

Punch pip to adjust the hole position

Quick setup with interchangeable punch and die system

Large range of round and oval punches and dies available

Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar

Calibrated side and depth gauge and stop

Strong mechanical assembly

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Bedrijfsdruk	Stroomrildikte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
-----------------	---------------	--------------	----------------	------------	------------	-------------

HYDR-BB-PUN	545680	700bar	12.7 mm Max	305mm	470 mm	120 mm
-------------	--------	--------	-------------	-------	--------	--------

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gewicht eenheid
HYDR-BB-PUN	545680	130 mm	54 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE