

MFBT-2 nVent ERIFLEX-flexibele trekhaak voor handmatig buigen



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1

Bending radius: 5 mm (0.20")

Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending

Robust blue aluminum base with three fixing points

Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar

Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleiderbreedte	Buigstraal	Buighoek	Diepte
-----------------	---------------	-----------	-----------------	------------	----------	--------

MFBT-2	559145	Staal, Aluminium	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm
--------	--------	---------------------	--------	-----	-----------	-------

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte	Breedte	Gewicht van de eenheid
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE