

MFSHT-2 nVent ERIFLEX handbediend knipgereedschap voor flexibele stang



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1

Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings

Replacement blade available

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Dikte van de geleider	Geleiderbreedte	Diepte	Hoogte
MFSHT-2	559146	Staal, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte	Gewicht van de eenheid
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Werkzeug muss auf einem Tisch installiert werden.

Nicht zum Schneiden von festen Verteilerschienen verwenden.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE