

nVent ERIFLEX Flexbus Firestop Block FBB



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Zeer elastisch vormbaar blok

Gemakkelijke toegang voor moeilijk bereikbare openingen

Bestand tegen veroudering, rook en vocht

Heropenbaar en herstelbaar

Uitstekende hechting

Geen extra materiaal nodig

F-rating / E-rating tot 2 uur

T-rating / I-rating tot 2 uur

SPECIFICATIES

Breedte (W): 450 mm Max

Hoogte (H): 500 mm Max

Kleur: Rood;Bruin

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	Voldoet aan	Dichtheid
-----------------	---------------	---	---	---	-------------	-----------

FLEXFIREBLOC KUL	508154	200 mm	130 mm	60 mm	ASTM E 84 (UL 723), ASTM E 814 (UL 1479)	
FLEXFIREBLOC K	508151	200 mm	144 mm	60 mm	EN 13501-1, EN 1366-3	240 - 300 kg/m ³

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Brandbaar vermogen	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
FLEXFIREBLOCKUL	508154		0.56 kg	ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS, CE, cULus Classified
FLEXFIREBLOCK	508151	DIN 4102 (B2)	0.56 kg	CE, FBS-EN, ESTI ERIFLEX Flexbus, RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De dikte van de doorvoerafdichting moet minimaal 200 mm zijn, afhankelijk van de brandwerendheidsklasse (zie bijlage J-1 van de ETA) om EI120 brandwerendheid te verkrijgen.


Als 200 mm niet mogelijk is, moet de FIB (zwellend verband) worden gebruikt rond de Flexbus-geleiders en met een breedte van 150 mm aan beide zijden om EI120 brandwerendheid te bereiken.

De breedte en hoogte verwijzen naar de maximale openingsmaat van de doorvoerafdichting.

De totale doorsnede van de installatie (inclusief isolatie en geleider) mag niet meer bedragen dan 60% van de openingsmaat van de doorvoerafdichting.

De eerste ondersteuning voor de Flexbus Conductor mag maximaal 200 mm gemeten vanaf het oppervlak van de doorvoerafdichting zijn.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE