

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC-plaat



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Het massief koperen onderdeel zorgt voor een uitstekend elektrisch contact en verhindert de uitzetting van de vlecht tijdens het samenpersen.

Dankzij de HCBC-plaat kan de isolatie van de Flexbus-geleider het aansluitvlak overlappen

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Voltoeien: Ingeblikt

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	D	Dikte (T)
FLEXPLATE50	508180	65 mm	63 mm	45 mm	41 mm	5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	D	Dikte (T)
FLEXPLATE100	508181	115 mm	63 mm	45 mm	51 mm	5 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter geleider	Gewicht van de eenheid
FLEXPLATE50	508180	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.16 kg
FLEXPLATE100	508181	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.32 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het is verplicht om de HCBC-klem te gebruiken die bij de HCBC-plaat hoort voor een goede aansluiting van de Flexbus-geleider.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE