

# nVent ERIFLEX Flexbus fasen Identificatiekit



nVent ERIFLEX Flexbus Fase identificatie Kit bestaat uit vier elektrische tapes met L1 / L2 / L3- en N-markeringen en een nVent ERIFLEX Flexbus-sticker. Dit zorgt voor een duidelijke identificatie van het fasennummer tijdens installatie of onderhoud.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Vlamvertragende / zelfdovende PVC-tape

Bestand tegen slijtage, UV en veroudering

Niet-corrosieve lijm

## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal         | Lengte | Breedte | Dikte   | Bedrijfstemperatuur |
|-----------------|---------------|-------------------|--------|---------|---------|---------------------|
| FLEXIDKIT       | 508175        | Polyvinylchloride | 10m    | 15 mm   | 0.18 mm | -5 to 70 °C         |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Ultieme statische belasting | Gewicht van de eenheid |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| FLEXIDKIT       | 508175        | 40N                         | 0.15 kg                |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**