

Geavanceerde kit met nVent ERIFLEX-flexibele balk



KENMERKEN

RoHS-conform

Connects busbar to fixed switchgear

Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers

Kit can be used in three configurations

Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECIFICATIES

Halogeenvrij nominaal vermogen: UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1

Rook, toxiciteit en zuurgraad: IEC® 60754-2

Lage rookwaarde: IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885

UV-bestendigheid: UL® 854;UL® 2556

Brandbaar vermogen: UL® 94V-0

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Normale stroomwaarde voor toepassingen	Type	Gewicht van de eenheid
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Drie fasen	0.76 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Normale stroomwaarde voor toepassingen	Type	Gewicht van de eenheid
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Driefasig met neutraal	0.98 kg
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Drie fasen	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Driefasig met neutraal	3.1 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE