

nVent ERIFLEX Flexidrill-boorgeleider



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Guide for drilling holes into nVent ERIFLEX Flexibar, PBC Braided Power Shunts and PPS Presswelded Power Shunts

Includes dies for mutple diameters

Adjustable guides allow for multiple hole center to hole center distances

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afmeting matrijsgat	Diepte	Hoogte	Breedte
FLEXIDRILLR	558600	Staal	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12,5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Nicht mit nVent ERIFLEX Flexibar Summum verwenden.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE